


Thermo PRO

Rapid ThermoPRO für die geräuscharme Stanzgitterzerkleinerung.

- **Offenherziges Design** – direkter Zugang zum Herzen der Mühle innerhalb einer Minute, ermöglicht die vereinfachte Reinigung und Wartung.
- **Reduzierter Energieverbrauch durch doppelten Scherenschnitt.**
- **3 Arten der Tänzerarmsteuerung** – integrierter, externer oder freistehender Tänzerarm für eine Synchronisation mit der Thermoformanlage.
- **Konstanter Schnittkreis (CCC).**
- **MCT** – grundrahmen mit mineralischen Verbundstoffen, reduziert Vibrationen.
- **Wendbares Sieb** – für eine längere Standzeit.
- **Voreinstellbare Messer** für kurze Stillstandzeiten.



Technische Daten		400-60 KURTF	400-90 KURTF	400-120 KURTF
Rotordurchmesser	mm	350	350	350
Rotor, Typ			Offener 5-Blatt-Rotor	
Vorzerkleinerer		3 (3x1)	3 (3x1)	6 (3x2)
Statormesser		2	2	2x2
Mahlkammer Tangential	mm	620x360	920x360	1220x360
Motor (Standard)	kW	11	15	22
Motor (Optional)	kW		11 / 15 / 18,8 / 22 / 32 /37	
Abmessungen				
A	mm	620	920	1220
B	mm	1360	1660	1960



Thermo PRO